


# Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB

Ürün numarası: 192441

FESTO



General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Dağıtım Modülü Açma/kapama valfi Manometreli filtre regülatörü
Maks. yoğuşma miktarı	43 ml
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991771
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.1 MPa ... 1.6 MPa
Çalışma basıncı	1 bar ... 16 bar
Çalışma basıncı	14.5 psi ... 232 psi
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa ... 1.2 MPa
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar ... 12 bar
Basınç kontrol aralığı	7.25 psi ... 174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	5400 l/dak
İşletim ortamı	Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkişta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	3500 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC