



Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A

FESTO

Ürün numarası: 192625



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Manometresiz filtre regülatörü
Maks. yoğuşma miktarı	43 ml
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991584
Basınç göstergesi	G1/4 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.2 MPa ... 1.2 MPa
Çalışma basıncı	2 bar ... 12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar ... 12 bar
Maks. basınç histerezi	0.2 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	2600 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	900 g
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	Makrolon®