


Açma/kapama valfi HEP-1/4-D-MINI

Ürün numarası: 193244

FESTO



[General operating condition](#)

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Piston sürgüsü
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Manuel kumanda	yok
Gerilme türü	mekanik yay
Sembol	00991173
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1.6 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 16 bar
Kontrol basıncı	3 bar ... 16 bar
C değeri	7.2 l/sbar
b değeri	0.34
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1500 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Montaj türü	Kablo döşeme Aksesuar kullanılarak
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Akış yönü	tersine çevrilemez
Ürün ağırlığı	223 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Kontrol havası bağlantısı 12	G1/8
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm