

Hortum Birleřtirme Elemanı CQ-28

Ürün numarası: 194586

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	24,9 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0,95 bar ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 bar ... 10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 70 °C
Ürün ağırlığı	90 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 28 mm olan boru/hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 28 mm olan boru/hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik