

# Hortum Birleřtirme Elemanı CQ-28

Ürün numarası: 194586

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	24,9 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0,95 bar ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 bar ... 10 bar
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı iřletim mümkün (diğer iřletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 70 °C
Ürün ağırlığı	90 g
Pnömatik bağlantı 1	dıř çapı Ø 28 mm olan boru/hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dıř çapı Ø 28 mm olan boru/hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz çelik