



Perde Geçiř Rakoru (Nipel Baęlantılı) SCN-PK-2

Ürün numarası: 19528

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal geniřlik	1.5 mm
Komple sıcaklık aralıęı alıřma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim m¼mk¼n (dięer iřletimde gerekli)
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	0 C ... 60 C
Pnömatik baęlantı 1	dıř apı Ø 3 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Al¼minyum
Somun malzemesi	elik, galvanize