



# Açma-Kapama Valfi HE-N3/8-LO

Ürün numarası: 197129

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Kontrol türü	doğrudan
Sembol	00991672
Çalışma basıncı	1 bar ... 10 bar
C değeri	20.95 l/sbar
b değeri	0.42
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	5200 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Montaj türü	vidalanabilir
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Akış yönü	tersine çevrilemez
Ürün ağırlığı	1100 g
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1 NPT
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm