


Hortum PUN-H-8X1,25-SW

Ürün numarası: 197392

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap | 8 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 37 mm |
| İç çap | 5.7 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 21 mm |
| Uygulama notu | TPE-U eter bazlı |
| Hortum özellikleri | Enerji zincirleri için uygun |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 0.6 MPa |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 1 MPa |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 10 bar |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 145 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | B 013277 0527 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| Yangın testi malzeme | UL94 HB |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a) |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -35 °C ... 60 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.0287 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 8 mm olan soket bağlantısı için dış çapı Ø 5/16" olan soket bağlantısı için Rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için |
| Renk | siyah |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |