

# Spiral Hortum PUN-12X2-S-1-SW

Ürün numarası: 197614

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	1 m
Dış çap	12 mm
Blok uzunluğu	0.32 m
İç çap	8 mm
Sarma çapı	95 mm
Sargı sayısı	9
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 145 psi
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0527 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 12 mm olan soket bağlantısı için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 52 +/- 3
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)