


# Yer Baęlantı LBG-80-R3

Ürün numarası: 2078797

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	80
Montaj konumu	İstenildięi gibi
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Buna çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir.
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 150 °C
Maks. yük kapasitesi	6 kN
Ürün aęırlığı	1050 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Cıvata malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Sigorta malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik