


**Somun**  
**MCK-PK-9-KU**  
Ürün numarası: 211293

**FESTO**



 [General operating condition](#)

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Dişi dış M16x1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 MPa ... 1 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 psi ... 145 psi
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Rakor somunlu iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu