


Döner Silindirlçeyrek dönüşlü aktüatör DRRD-10-180-FH-PA

Ürün numarası: 2350968

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Sönümlenme açısı	37 drc
Son konum başına dönüş açısı ayar aralığı	+10 /-100 derece
Dönüş açısı	180 drc
Sönümlenme	Esnek sönümlenme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kremayer/pinyon
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Sembol	00991265
Çalışma basıncı	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Çalışma basıncı	3 bar ... 8 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 5
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	0.4 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	0.002 kgm ²
Ürün ağırlığı	245 g
Montaj türü	geçiş deliği ile dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	sürgülü eloksallı