


Darbe emici DYSC-25-25-Y1F

Ürün numarası: 2480234

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-------------------------------------|
| Boyut | 25 |
| Strok | 25 mm |
| Sönümleme | kendinden ayarlı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Konum algılama | Yok |
| Sembol | 00991497 |
| Maks. çarpma hızı | 3 m/sn |
| Oda sıcaklığında sıfırlama süresi | 0.3 sn |
| Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi | 1 sn |
| Çalışma şekli | baskılayan tek etkili |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 80 °C |
| Sönümleme uzunluğu | 25 mm |
| Maks. durdurma kuvveti | 4000 N |
| Strok başına maks. enerji tüketimi | 100 j |
| Saatte maksimum enerji tüketimi | 140000 j |
| Maks. artık enerji | 0.8 j |
| Geri getirme kuvveti | 14 N |
| Min. itme kuvveti | 140 N |
| Ürün ağırlığı | 575 g |
| Kütle aralığı | 160 kg |
| Montaj türü | kilit somunu ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Galvanize çelik |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |