


Kasıntı Alıcı
CRFK-M20X1,5
Ürün numarası: 2545677

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M20x1,5
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Buna çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir.
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 100 °C
Maks. yük kapasitesi	9 kN
Ürün ağırlığı	1280 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Dişli civata malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kapak malzemesi	EPDM
Somun malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik