



Yataklama ünitesi EAGF-V2-KF-32-400

Ürün numarası: 2782923

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Strok	400 mm
Ters çevirme boşluğu	0 µm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 80 °C
Maks. kuvvet Fy	750 N
Maks. kuvvet Fy statik	1020 N
Maks. kuvvet Fz	750 N
Maks. kuvvet Fz statik	1020 N
Maks. moment Mx	28 Nm
Maks. moment Mx statik	38 Nm
Maks. moment My	34 Nm
Maks. moment My statik	46 Nm
Maks. moment Mz	34 Nm
Maks. moment Mz statik	46 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Hareketli kütle	1444 g
Ürün ağırlığı	2405 g
0 mm strokta hareketli kütle için ağırlık merkezi	30 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek payı	4.1 mm
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	eloksallı
Boyunduruk plakası malzemesi	Çelik