


# Hassas manometre PAGN-40-10-R18-1.6

Ürün numarası: 2849914

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 bar ... 10 bar
Gösterge aralığı	0 psi ... 145 psi
Sembol	00991463
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	40
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Kablo döşeme
İşletim ortamı	İnert gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 10 bar
Çalışma basıncı	0 psi ... 145 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	1,6
Koruma türü	IP43
Depolama sıcaklığı	-40 °C ... 70 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	PBT
Kontrol camı malzemesi	Beygir gücü

Özellik	Değer
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	60 g
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) psi (iç)