


Eklem bağlantı CRSNCS-80

Ürün numarası: 2895924

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Varyantlar	Yüksek korozyon koruması
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Buna çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir.
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 150 °C
Maks. yük kapasitesi	6 kN
Ürün ağırlığı	1173 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Mafsal yatağı malzemesi	PTFE Paslanmaz çelik
Vida malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik