


# Yer bađlantı LBG-80

Ürün numarası: 31765

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Deđer
Boyut	80
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir.
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 150 °C
Maks. yük kapasitesi	6 kN
Ürün ađırlığı	1050 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Küresel grafitli döküm
Cıvata malzemesi	Sertleşen çelik
Sigorta malzemesi	Yay çeliđi