

Kaplin parçası KSG-M10X1,25

Ürün numarası: 32963

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M10x1,25
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Dişli bağlantı	Dişi diş M10x1,25
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir.
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 150 °C
Ürün ağırlığı	229 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Çelik galvanize
Dişli parça malzemesi	Çelik galvanize