


Çek valf H-1/8-A/I

Ürün numarası: 3324

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Montaj türü	Kablo döşeme
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	280 l/dak
Çalışma basıncı	0.04 MPa ... 0.8 MPa
Çalışma basıncı	0.4 bar ... 8 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Gövde malzemesi	Pirinç
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
Sembol	00991455
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	21 g
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR