

Bobin MSW-24AC-OD

Ürün numarası: 34402

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Min. çekme süresi	10 ms
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	F
Bobin karakteristik değerleri	24 V AC: 50 Hz, toplama gücü 30,0 VA, tutma gücü 22,0 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 50 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Elektrik bağlantısı	A formu Soket EN 175301-803 uyarınca
Montaj türü	Dış altıgen 1/8 Tutma klipsi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	Duroplast
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, kalay kaplı
Sargı malzemesi	Bakır