



Eksenel kit EAMM-A-S38-40A-G2

Ürün numarası: 3637971

FESTO



Veri sayfası

 General operating condition

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	44 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	5.87 kgmm ²
Aktarılabılır tork	6.5 Nm
Ürün ağırlığı	270 g
Aktüatör arayüz kodu	S38
Arayüz kodu motor In	40A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu