


# Körüklü silindir EB-215-155

Ürün numarası: 36492

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	215
Gerekli montaj çapı	230 mm
Strok	155 mm
Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış	230 mm
Maks. Eğim Açısı	30 drc
Maks. ofset	20 mm
Min. montaj yüksekliği	75 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili
Sembol	00991205
Çalışma basıncı	0 MPa ... 0.8 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 8 bar
Çalışma basıncı	0 psi ... 116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 70 °C
Gerçekleştirme kuvveti	200 N
Ürün ağırlığı	2300 g
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	NR/BR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize