

Küresel vana VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3

Ürün numarası: 4405689

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	2 yollu küresel vana
Çalıştırma türü	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Montaj türü	Kablo döşeme
Bağlantı rakoru	Rp1
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
İç çap	25 mm
Nominal genişlik DN	25
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40
Nominal proses bileşeni basıncı basınç farkında çalışma torku	25 Nm
Standarda dayalı	EN 10226-1
Sembol	00991458
Ortam	ISO 8573-1:2010 [-::-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su - su buharı değil nötr sıvılar
Akışkan sıcaklığı	-15 °C ... 120 °C
Akış Kv	39 m ³ /sa
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Gövde malzemesi	nikel kaplı
Gövde malzeme numarası	CW617N
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR PTFE
Bilye malzemesi	Pirinç krom kaplama
Bilye malzeme numarası	CW617N

Özellik	Değer
Mil malzemesi	Pirinç
Mil malzeme numarası	CW617N
Ürün ağırlığı	480 g
Ruhsat	DVGW gazı DVGW su
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet