


# Çabuk Egzost Valfi SEU-1/8

Ürün numarası: 4616

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Hızlı hava tahliyesi
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Montaj türü	vidalanabilir
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-→ 0,5 MPa (6-→ 5 bar, 87-→ 72,5 psi)	550 l/dak
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi)	1000 l/dak
Hava verme standart anma debisi 0,6-→ 0,5 MPa (6-→ 5 bar, 87-→ 72,5 psi)	300 l/dak
Çalışma basıncı	0.5 bar ... 10 bar
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 75 °C
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Nominal genişlik	5 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Sembol	00991460
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... 75 °C
Ses basınç seviyesi	85 dB(A)
Ürün ağırlığı	65 g
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR