

# Paralel kit EAMM-U-30-V20-28A-44

Ürün numarası: 4767125

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Veri sayfası

| Özellik                    | Değer                  |
|----------------------------|------------------------|
| Boyut                      | 30                     |
| Merkezden merkeze mesafe   | 44 mm                  |
| Montaj konumu              | İstenildiği gibi       |
| Redüktör oranı             | 1:1                    |
| Maks. devir                | 3000 1/dak             |
| LABS uygunluğu             | VDMA24364 Bölge III    |
| Depolama sıcaklığı         | -20 °C ... 60 °C       |
| Bağıl nem                  | %0 - 95                |
| Koruma türü                | IP40                   |
| Ortam sıcaklığı            | 0 °C ... 50 °C         |
| Kütle atalet momenti       | 2.11 kgmm <sup>2</sup> |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.015 Nm               |
| Aktarılabılır tork         | 0.05 Nm                |
| Ürün ağırlığı              | 97 g                   |
| Aktüatör arayüz kodu       | V20                    |
| Arayüz kodu motor In       | 28A                    |
| Malzeme hakkında not       | RoHS uyumlu            |