



# Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi PCRP-64-G12-7-E-R1-M-T18

FESTO

Ürün numarası: 4787813



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	64
Seri	P
Çalıştırma emniyeti	Karşı kilitlemeli ayar vidası
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Manometresiz filtre regülatörü
Karşılık geldiği norm	NACE MR0175/ISO 15156 (gövde ve kabuk)
Maks. yoğuşma miktarı	30 ml
Regülatör işlevi	ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile
Sembol	00991586
Basınç göstergesi	G1/4 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.1 MPa ... 2 MPa
Çalışma basıncı	1 bar ... 20 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar ... 7 bar
Maks. basınç histerezi	0.2 bar
Maks. normal debi	6750 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	4115 l/dak
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Depolama sıcaklığı	-20 °C ... 80 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... 80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 80 °C
Ürün ağırlığı	1910 g
Montaj türü	bağlantı takımı ile
Manometre bağlantısı	G1/4
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Tahliye tapası malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Tahliye tapası malzeme numarası	1.4404/316L
Filtre tutucu malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Filtre taşıyıcısı malzeme numarası	1.4409/CF3M(316L)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj braket malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	CR NBR
Yay malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Filtre malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Filtre malzeme numarası	1.4404/316L
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Gövde malzeme numarası	1.4409/CF3M(316L)
Ayar vidası malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Kabuk malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Kabuk malzeme numarası	1.4409/CF3M (316L)