

Üsten geçmeli flanş DARF-Q12-32

Ürün numarası: 4886224

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Maks. sıkma torku	2.9 Nm
Ürün ağırlığı	92 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Flanş malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Vida malzemesi	Çelik, galvanizli