

Baęlantı takımı CRSMB-8-32/100

Ürün numarası: 525565

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	8
Tasarım	Yuvarlak silindirler için
Montaj konumu	İstenildięi gibi
piston çapı	Ø32 - Ø100
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Koruma türü	IP65 IP68 IP69K
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 90 °C
Ürün aęırlığı	3 g
Montaj türü	yapıştırılmış
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)