


Vantuz ESS-40-BT-G1/4-I

Ürün numarası: 525991

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	9 mm
Min. iş parçası yarıçapı	35 mm
Nominal genişlik	2.5 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	9.8 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Sembol	00991485
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	59 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	22 N
Ürün ağırlığı	19 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G1/4
Renk	kırmızı-kahverengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	Vulkollan