


Vakum vantuzu ESV-100-GT

Ürün numarası: 526005

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	9 mm
Min. iş parçası yarıçapı	135 mm
Vantuz çapı	100 mm
Vantuz hacmi	53.9 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	yuvarlak, çan şekli
Sembol	00991485
Vantuz biçimi	yuvarlak derin
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
%70 vakumda ayrılma kuvveti	375 N
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	100 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	183 N
Ürün ağırlığı	58.9 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Renk	kırmızı-kahverengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	Vulkollan