


Manometre takımı DPA-63-10-MA-SET

Ürün numarası: 526096

FESTO



 [General operating condition](#)

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------|--------------------------|
| Sembol | 00991463 |
| Karşılık geldiği norm | EN 837-1 |
| Manometre nominal boyut | 40 |
| Tasarım | Bourdon tüpü manometresi |
| Montaj türü | Erkek diş ile |
| Çalışma basıncı | 10 bar |
| Ölçüm doğruluğu sınıfı | 2,5 |
| Koruma türü | IP43 |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C ... 60 °C |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Ürün ağırlığı | 250 g |