

Bus nodu CPX-FB23-24

Ürün numarası: 526176

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Protokol	CC-Link
Ölçüler G x U x Y	50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	115 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C ... 70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PC
Ürüne özel LED gösterge	M: Modify, parametrization PL: yük beslemesi PS: Elektronik besleme, sensör beslemesi SF: Sistem hatası
Busa özel LED gösterge	Error: İletişim hatası RD: alınan veriler Run: İletişim durumu SD: veri gönder
Cihaza özel diyagnoz	Kanal ve modül odaklı diagnostik Modüllerde düşük voltaj Diagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL şalteri
Fieldbus arayüzü	Soket sub-D, 9 kutuplu Özelleştirilebilir Sub-D soket Vidalı terminal bloku, IP20
Maksimum adres hacmi girişleri	32 Bayt
Girişler hakkında not	Rx (F23) için 14 bayt RWr'de 32 bayt (F23) Rx, RWr (F24) için 64 bayt
Maks. adres hacmi çıkışlar	32 Bayt
Çıkışlar hakkında not	Ry'de 14 bayt (F23) RWw'de 32 bayt (F23) Ry, RWw (F24) için 64 bayt
Parametrelendirme	Diagnostik davranışı Arıza emniyetliği yanıtı Kanalların kuvvetleri Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Baud hızı	156 ... 10000 kbit/s
İlave fonksiyonlar	Sistem durumu, proses verileri aracılığıyla haritalanabilir Operatör panelleri için ek diagnostik arayüzü

Özellik	Değer
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tipik olarak 70 mA