



Aktif karbon filtre MS6-LFX-1/2-U

Ürün numarası: 529681

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Aktif karbon filtre
Kabuk koruması	metal bir kabuk olarak entegre
Sembol	00991519
Çalışma basıncı	0 bar ... 20 bar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	900 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [3:4:2] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [3:4:1] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	5 °C ... 30 °C
Artık yağ içeriği	0.003 mg/m ³
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	820 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Aktif karbon
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım