


# Dağıtım modülü MS6-FRM-3/8

Ürün numarası: 529861

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Dağıtım modülü
Sembol	00991510
Çalışma basıncı	0 bar ... 20 bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1→2	9200 l/dak
Standart anma debisi çıkış aşağı doğru	4700 l/dak
Standart anma debisi çıkış aşağı doğru	4800 l/dak
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V ... 125 V
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	458 g
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 4	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm