



# Aktif karbon filtre LFX-3/4-D-MIDI

Ürün numarası: 532784

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Aktif Karbon Filtre Elyaf filtre
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991519
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1.6 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 16 bar
Çalışma basıncı	0 psi ... 232 psi
Önerilen maksimum normal debi	900 l/dak
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	900 l/dak
İşletim ortamı	İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:4:1] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	5 °C ... 30 °C
Artık yağ içeriği	≤0.003 mg/m <sup>3</sup>
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	816 g
Montaj türü	montaj köşebentli ile
Pnömatik bağlantı	G3/4
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı plakası G3/4
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı plakası G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Aktif karbon Dokuma
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	Makrolon®