

L-Çabuk Bağlantı Rakoru QBL-3/8-3/8-U

Ürün numarası: 533300

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	8.001 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	L şekli
Hazne boyutu	5
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	33.198 g
Montaj türü	Dış altıgen 11/16
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış 3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 3/8" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F ... 140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Dış contası malzemesi	PTFE
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik