

Baęlantı Plakası Taban Plakası VMPA1-FB-AP-4-1

Ürün numarası: 533352

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	42 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Maks. valf yeri sayısı	4
Çalışma basıncı	-0.9 bar ... 10 bar
Kontrol basıncı	3 bar ... 8 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 50 °C
Ürün aęırlığı	185 g
Pnömatik baęlantı 2	M7
Pnömatik baęlantı 4	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm