



# Soket FBS-SUB-9-WS-CO-K

Ürün numarası: 533783

FESTO



## Veri sayfası

 General operating condition

Özellik	Değer
Genişlik	48 mm
Yükseklik	65 mm
Uzunluk	16 mm
Montaj türü	4-40 UNC-2B
Ürün ağırlığı	46 g
Fieldbus arayüzü	Sub-D, 9 kutuplu, soket
Elektrik bağlantısı 1	Soket sub-D, 9 kutuplu
Elektrik bağlantısı 2	Vidalı terminal
Baud hızı	1 Mbit/sn
İzin verilen kablo çapı	8 mm
İzin verilen kablo çapı	8 mm
Bağlantı kesiti	1 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Metalize plastik