



Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4N-1/4-FRC5:J1M1

Ürün numarası: 533955

FESTO



Veri sayfası

 General operating condition

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Entegre kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Orantılı standart sis yağlayıcı
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kavanoz
Sembol	00991761
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	1.5 bar ... 14 bar
Basınç kontrol aralığı	1 bar ... 12 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	900 l/dak
İşletim ortamı	İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	500 g
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Makrolon®