

Susturucu U-1/4-20

Ürün numarası: 534223

FESTO



[General operating condition](#)

Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	20
Sembol	00991473
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 10 bar
Atmosfere karşı akış	3300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	76 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 70 °C
Ürün ağırlığı	7.7 g
Pnömatik bağlantı	G1/4
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu