



Filtre MS4N-LF-1/4-CUV

Ürün numarası: 535688

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	elle basmalı
Tasarım	Santrifüj ayırıcılı sinter filtre
Kabuk koruması	metal bir kabuk olarak entegre
Kondensat ayırma derecesi	>75 %
Sembol	00991520
Çalışma basıncı	2 bar ... 12 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Gözenek boyutu	<5 µm
Ürün ağırlığı	349 g
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Alüminyum pres döküm Dövme alüminyum alaşım
Kontrol camı malzemesi	Süreç otomasyonu
Ayırma tablası malzemesi	POM