



# Hassas filtre MS6N-LFM-1/2-ARV-DA

Ürün numarası: 536895

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	6
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Su tahliye	elle basmalı
Sembol	00991544
Çalışma basıncı	0.2 MPa ... 1.2 MPa
Çalışma basıncı	2 bar ... 12 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:-:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [3:-:2] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	900 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	135 l/dak
Filtre verimliliği	99.9999 %
Maks. yoğuşma miktarı	38 ml
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kavanoz
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
İnce parçacık ayırma derecesi	99.995 %
MPPS	0.05 µm
MPPS ayırma derecesi	99.95 %
Artık yağ içeriği	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Yağ aerosol ayırma derecesi	99 %
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	Makrolon®
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	600 g