

Baęlantı Plakası-SET MS12-AGG

Ürün numarası: 537136

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	12
Seri	MS
Montaj konumu	İstenildięi gibi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklıęı	-10 °C ... 60 °C
Akışkan sıcaklıęı	-10 °C ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	1300 g
Pnömatik baęlantı 1	G1 1/4
Pnömatik baęlantı 2	G1 1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR