


Optik Sensör (Alıcı) SOEG-E-M18-NA-K-2L

Ürün numarası: 537709

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Sembol	00991710
Ruhsat	RCM Mark c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Ölçme büyüklüğü	Konum
Ölçüm prensibi	optoelektronik
Ölçüm metodu	Tek yönlü ışık bariyeri Optik Sensör (Alıcı)
Menzil	20000 mm
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 55 °C
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı işlevi	Antivalan
Maks. anahtarlama frekansı	1000 Hz
Maks. çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşüşü	≤2 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V ... 36 V
Artakalan dalgalanma	%20
Boşta çalışma akımı	10 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	Kablo
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Boyut	M18x1
Montaj türü	kilit somunu ile
Sıkma torku	20 Nm
Ürün ağırlığı	115 g
Gövde malzemesi	krom kaplama
Somun malzemesi	Pirinç krom kaplama
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Fonksiyon yedek göstergesi	Yeşil LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C ... 55 °C

Özellik	Değer
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L