



Hassas Regülatör MS6-LRP-3/8-D7-A8

Ürün numarası: 538018

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	pilot kumandalı hassas diyaframlı regülatör
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Sembol	00991540
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.1 MPa ... 1.4 MPa
Çalışma basıncı	1 bar ... 14 bar
Basınç kontrol aralığı	0.1 bar ... 12 bar
Maks. basınç histerezi	0.02 bar
İkincil hava tahliyesi akışı	≥900 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	≥3300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yağı < 0,1 mg/m ³ , ISO 8573-1:2010'a göre [-:~:2] Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	850 g
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum