


# Moment dengeleme bağlantısı FKC-40

Ürün numarası: 538962

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Radyal sapma +/-	2.5 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Kuvvet yönünde +/- kısa süreli izin verilen maksimum yük	3000 N
Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük	1400 N
Ürün ağırlığı	180.2 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Mafsal malzemesi	PA takviyeli
Küresel mafsal malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım