

Bağlantı kablosu NEBV-S1W37-E-5-LE26

Ürün numarası: 539244

FESTO



General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kullanım alanı | Yalnızca çok kutuplu soket bağlantısına sahip valf terminali VTSA/VTSA-F için |
| Karşılık geldiği norm | DIN 47100 |
| Kablo tanımı | levha taşıyıcısı ile |
| Ürün ağırlığı | 1006 g |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev | Saha cihazı tarafı |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım | köşeli |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı | açılı |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | Sub-D |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 37 |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 26 |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü | 3x Vida M4 |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı şeması | 00995644 |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev | Kumanda tarafı |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü | Kablo |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uçlu |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı | 26 |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 26 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 V ... 30 V |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi | 2 A |
| Aşırı gerilim direnci | 1 kV |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Kablo özelliği | enerji zincirleri için uygun |
| Test koşulları hat | Talep üzerine test koşulları |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme | ≥42 mm |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | ≥104 mm |
| Kablo çapı | 10.4 mm |
| Kablo yapısı | 26 x 0,34 mm ² |
| İletkenin nominal kesiti | 0.34 mm ² |
| Koruma türü | IP65 NEMA 4 |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C ... 50 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Kablo kılıfının rengi | gri |
| Gövde malzemesi | Süreç otomasyonu |
| Yalıtım kılıfı malzemesi | PVC |