

**Priz**  
**MSSD-V-M16**  
Ürün numarası: 539713

**FESTO**



[PDF](#) General operating condition

**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	50
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Ürün ağırlığı	35 g
Elektrik bağlantısı	3 pinli Açılı soket B formu DIN EN 175301-803'e göre kare tasarım
Kablo bağlantısı	M16
İzin verilen kablo çapı	6 mm ... 8 mm
Bağlantı kesiti	0.75 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP65 IEC 60529'ye göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 115 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR