



Regülatör plakası VABF-S4-2-R5C2-C-10

Ürün numarası: 540169

FESTO



[General operating condition](#)

Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	18 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-2
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Sembol	00991862
Manometre ekleme	mümkün
Çalışma basıncı	1 MPa
Çalışma basıncı	10 bar
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa ... 0.85 MPa
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar ... 8.5 bar
Basınç kontrol aralığı	7.25 psi ... 123.25 psi
Giriş basıncı 1	0.5 bar ... 10 bar
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 50 °C
Ürün ağırlığı	611 g
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Manometre bağlantısı	tutma klipsi ile
Kontrol paneli malzemesi	Süreç otomasyonu
Regülatör gövdesi malzemesi	Alüminyum pres döküm